

Garant**Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614600 24
GTIN	4062406220747
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. **Lato anello a profonda curvatura.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **HT-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **HT-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Apertura	24 mm
Lunghezza chiave L	330 mm
Altezza bocca massima h1	10,2 mm
Altezza massima anello h _{2 max}	15,7 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	10 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Antiscintilla	no
Anello a profonda curvatura	sì
Tipo di prodotto	Chiave