

**Garant****Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 27X30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610600 27X30
GTIN	4062406220426
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.

**Descrizione tecnica**

Dimensione apertura	Metrica
Apertura <sub>1</sub>	27 mm
Apertura <sub>2</sub>	30 mm
Apertura bocca massima b2	66 mm
Lunghezza chiave L	300 mm
Altezza bocca massima h	10 mm
Apertura bocca massima b1	60 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posizione della bocca 1	15 grado

Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave