

**Garant****Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 16X17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615600 16X17
GTIN	4062406220945
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

**Nota:**

**HT-Drive** – il profilo straordinariamente preciso.

**Vantaggi**

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

**Descrizione tecnica**

Dimensione apertura	metrica
Apertura <sub>1</sub>	16 mm
Apertura <sub>2</sub>	17 mm
Lunghezza chiave L	255 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	27 mm

Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	25 mm
Posizione anello	75 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Anello a profonda curvatura	sì
Anello aperto	no
Tipo di prodotto	Chiave