

**Garant****Filiera Filettatura sinistra, M-LH: M3,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140620 M3,5
GTIN	4062406221607
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.

**Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Direzione di taglio: sinistro

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,6 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza	5 mm
Ø Esterno	20 mm
Passo	0,6 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M3,5

Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		