

**Garant**
**Filiere, G: G2.1/4**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142060 G2.1/4
GTIN	4062406224134
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Filiera **esagonale senza** imbocco corretto; per la ripassatura.

### Uso:

**Per filettatura gas, Whitworth cilindrica** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Filetti per pollice: 11

Ø Filettatura: 65,71 mm

Apertura: 115 mm

Altezza: 22 mm

## Descrizione tecnica

Filetti per pollice	11
Ø Filettatura	65,71 mm
Altezza	22 mm
Apertura	115 mm
Misura del filetto	G2.1/4

Classe di tolleranza	A
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		