

Garant**Filiere, G: G2.3/4**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142050 G2.3/4
GTIN	4062406224028
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Filetti per pollice: 11

Ø Filettatura: 81,53 mm

Ø esterno: 120 mm

Altezza: 22 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	81,53 mm
Direzione di taglio	destra
Classe di tolleranza	A
Misura del filetto	G2.3/4

Ø Esterno	120 mm
Filetti per pollice	11
Altezza	22 mm
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 24231
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		