

Garant**Filiere HSS, MF: 100X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141050 100X2
GTIN	4062406223151
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 2 mm

Ø esterno: 150 mm

Altezza: 25 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno	150 mm
Passo	2 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Altezza	25 mm
Misura del filetto	M100×2

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		