

Garant**Filiere 6g, M: M36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140300 M36
GTIN	4062406221188
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa. \geq **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 4 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 25 mm

Descrizione tecnica

Altezza	25 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Ø Esterno	65 mm
Passo	4 mm

Misura del filetto	M36
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		