

Garant
Filiera Esagono, M: M48

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140920 M48
GTIN	4062406221973
Classe articolo	11K

Descrizione
Esecuzione:

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. **Senza** imbocco corretto. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Nota:

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 5 mm

Apertura: 85 mm

Altezza: 36 mm

Descrizione tecnica

Apertura	85 mm
Passo	5 mm
Altezza	36 mm
Misura del filetto	M48
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	M

Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		