

Garant**Filiere HSS, MF: 65X1,5**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141050 65X1,5
GTIN	4062406222895
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 105 mm

Altezza: 22 mm

Descrizione tecnica

Passo	1,5 mm
Altezza	22 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Ø Esterno	105 mm
Misura del filetto	M65×1,5

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		