

Garant**Filiere HSS, MF: 4,5X0,35**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141050 4,5X0,35
GTIN	4062406223052
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,35 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Passo	0,35 mm
Altezza	5 mm
Ø Esterno	20 mm
Misura del filetto	M4,5x0,35

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		