

Garant**Filiere HSS, MF: 15X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141050 15X2
GTIN	4062406222147
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 2 mm

Ø esterno: 38 mm

Altezza: 11 mm

Descrizione tecnica

Passo	2 mm
Ø Esterno	38 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Altezza	11 mm
Misura del filetto	M15x2

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		