

**Garant****Filiera, UNF: 6-40**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 142620 6-40   |
| GTIN            | 4062406224233 |
| Classe articolo | 11K           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

### Uso:

**Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.**

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 40

Ø Filettatura: 3,51 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

## Descrizione tecnica

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Altezza             | 5 mm    |
| Filetti per pollice | 40      |
| Ø Filettatura       | 3,51 mm |
| Ø Esterno           | 20 mm   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Misura del filetto   | 6-40 UNF |
| Direzione di taglio  | destra   |
| Tipo di filettatura  | UNF      |
| Angolo di filetto    | 60 grado |
| Materiale da taglio  | HSS      |
| Norma                | EN 22568 |
| Classe di tolleranza | 2A       |
| Tipo di prodotto     | Filiere  |

### Dati utente

|                                 | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)    | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Olio                            | idoneo               |                |            |
| a secco                         | limitatamente adatto |                |            |