

Garant
Filiere, G: G1.1/8


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142060 G1.1/8
GTIN	4062406224110
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Filiera **esagonale senza** imbocco corretto; per la ripassatura.

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Filetti per pollice: 11

Ø Filettatura: 37,9 mm

Apertura: 70 mm

Altezza: 20 mm

Descrizione tecnica

Apertura	70 mm
Altezza	20 mm
Ø Filettatura	37,9 mm
Filetti per pollice	11
Misura del filetto	G1.1/8

Classe di tolleranza	A
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		