

Garant**Filiere HSS, MF: 11X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141050 11X0,75
GTIN	4062406222048
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,75 mm

Ø esterno: 30 mm

Altezza: 11 mm

Descrizione tecnica

Passo	0,75 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Ø esterno	30 mm
Altezza	11 mm
Misura del filetto	M11×0,75

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		