

Garant**Filiera, BSW: W1.3/4**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141550 W1.3/4
GTIN	4062406223915
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	44,45 mm
Direzione di taglio	destra
Classe di tolleranza	medio
Misura del filetto	W1.3/4
Filetti per pollice	5
Ø Esterno	90 mm
Altezza	36 mm

Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		