

**Garant**
**Filiera, UNC: 1.3/4-5**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Classe articolo	11K

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spirale e 3/4.**

**Uso:**

**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 5

Ø Filettatura: 44,45 mm

Ø esterno: 90 mm

Altezza: 36 mm

### Descrizione tecnica

Filetti per pollice	5
Altezza	36 mm
Ø Filettatura	44,45 mm
Ø Esterno	90 mm

Misura del filetto	1.3/4-5 UNC
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNC
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		