

**Garant****Filiere HSS, MF: 70X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141050 70X1,5
-----------------	---------------

GTIN	4062406222925
------	---------------

Classe articolo	11K
-----------------	-----

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 120 mm

Altezza: 22 mm

**Descrizione tecnica**

Passo	1,5 mm
-------	--------

Ø Esterno	120 mm
-----------	--------

Altezza	22 mm
---------	-------

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
----------------------	-----------

Misura del filetto	M70×1,5
--------------------	---------

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		