

**Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 25 mm, Ø DC: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	119010 19
GTIN	4014586612713
Classe articolo	03G

Descrizione**Esecuzione:**

Punta a carotare in **HSS** con attacco QuickIN.

Lunghezza complessiva: 72 mm per tutte le grandezze di punta.

Per:

Sistema di cambio rapido per sostituire l'utensile senza chiave e risparmiando tempo.

Adatte per unità di foratura FEIN, con adattatore anche per altri prodotti. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% – 60%.

Fornitura:

Senza spina di centraggio.

Nota:

Trapani carotatori FEIN vedi n. art. 076520/ 076524/ 076526 Gruppo 0 – Articoli per officina.

Per l'uso delle punte a carotare n. art. 119010 e 119000 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D _c	19 mm
Materiale da taglio	HSS
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a carotare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	idonea		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		