

**Avvitatore a massa battente, Modello: IPWE400R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Classe articolo	03M

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a 1/2 pollici con coppia elevata fino a 400 Nm.

- **Regolazione elettronica della velocità.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Design ergonomico con rivestimento morbido e robusta scatola degli ingranaggi in metallo.**

Vantaggi:

Regolazione elettronica della velocità.

Descrizione tecnica

Numero di colpi	1000 - 2600 min ⁻¹
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M12 – M20
Numero massimo giri	0 - 1700 min ⁻¹
Coppia massima	400 Nm

Denominazione originale prodotto	IPWE400R
Potenza assorbita	725 W
Peso	2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN	15,9 m/s ²
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente
USP2	Ø viti max. M12-M20, portautensili quadro esterno da 1/2 pollice
USP1	400 Nm