



Comparatore di precisione, campo di misura: 5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434658 5
GTIN	2050002078680
Classe articolo	40W

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore di precisione con guida a sfere senza gioco e sistema di misura assoluto induttivo e lineare. Particolarmente indicato per l'impiego industriale in **ambienti di produzione difficili**. Un display numerico mostra i valori di misura con un'elevata risoluzione, mentre un display analogico con LED colorati offre una chiara rappresentazione della posizione di tolleranza dei pezzi. Il comparatore dispone di **un'ampia gamma di funzioni** e all'occorrenza può essere liberamente configurato mediante software Windows per una specifica applicazione. Per il software è necessario un cavo di collegamento per interfaccia USB o RS232.

Funzione:

- **LED di 3 colori (rosso, giallo, verde) per la visualizzazione delle tolleranze**
- **Selezione dell'unità di misura (mm/pollici), della risoluzione e della direzione della misurazione**
- **Funzione di min. / max.**
- **Compensazione zero / preset**
- **Inserimento di una dimensione nominale con le relative tolleranze**
- **Inserimento dei limiti di tolleranza assoluti**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Software Windows per la configurazione della funzione di misura su PC, cavo di collegamento (per la configurazione mediante software Windows), stazione radio per PC con attacco USB, modulo radio.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,7 N
Larghezza	58 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Profondità	35 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Limite di errore	0,001 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Risoluzione commutabile	0,001 / 0,0001 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lunghezza	110 mm
Risoluzione commutabile	0,00005 / 0,000005 pollici
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Peso	192 g
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
---	-----------

