

**Garant****Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Piano in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera, Modello: 2000****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 920335 2000   |
| GTIN            | 4062406229108 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tavolo di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per facili attività di montaggio da seduti o in piedi. Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità.

Piano di 50 mm di spessore. Per il montaggio in serie usare ulteriori lamiere anticesoimento.

**Accessori speciali:**

Lamiere forate n. art. 920360 e 920365, lamiere anticesoimento n. art. 920356 e 920357.

Ordinare separatamente.

**Verniciatura:**

Piedini neri con altezza regolabile. Traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

**Nota:**

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

**Descrizione tecnica**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Lunghezza piano di lavoro  | 2000 mm |
| Profondità piano di lavoro | 800 mm  |
| Portata massima            | 300 kg  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Peso   | 95 kg                    |
| Velocità di sollevamento   | 22 mm/s                  |
| Profondità   | 800 mm                   |
| Larghezza  | 2000 mm                  |
| Spessore piano di lavoro   | 50 mm                    |
| Portata con carico permanente  | 300 kg                   |
| Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a                           | 610 - 1200 mm            |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 300 kg                   |
| Alimentazione  | Alimentazione a batteria |
| Alimentazione  | Alimentazione di rete    |
| Ingresso per tipo di connettore  | F                        |
| Tensione nominale  | 250 V                    |
| Spessore del materiale   | 1 mm                     |
| Esecuzione regolazione dell'altezza  | elettrico                |
| Spessore inserti   | 50 mm                    |
| Tipo di prodotto   | Tavolo da lavoro         |