

Garant GRIDLINE

Braccio orientabile con ripiano portaoggetti, Modello: 2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928190 2
GTIN	4062406229634
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Braccio orientabile in tubo di acciaio con 2 snodi per il fissaggio (a vite) alle piantane di supporto o alle colonne energetiche. Con ripiano portaoggetti piegato (135°). Ripiano portaoggetti con 3 divisori in lamiera. Lato anteriore piegato con 4 fori per l'aggancio di utensili.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, colonna energetica dei n. art. 920351 e 920352.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Sporgenza braccio orientabile	560 mm
Portata	25 kg
Spessore del materiale	1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Supporto per monitor/tastiera

Accessori

Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 2

928170 2