

**Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626037 24
GTIN	4062406229528
Classe articolo	62C

**Descrizione****Esecuzione:**

Superficie nichelata.

Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.

**Nota:**

**Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 626039 e n. art. 626042).**

**Descrizione tecnica**

Lunghezze dei fianchi	248×114 mm
Esagono	24 mm
Superficie	nichelate
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto	Giravite