



Mandrino portautensili Forma AD, BT 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302667 10
GTIN	4062406230401
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	10 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	5
Ø Esterno D	35 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm	309900 10
--	-----------