

 steinel**Scanner termico HG Scan PRO, Modello: 007553****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078325 007553
GTIN	4007841007553
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Scanner termico per il rilevamento della temperatura sulla superficie del pezzo mediante misurazione a infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale. Impostazione a passi di 10 °C.

HG Scan PRO con scambio dati intelligente tra lo scanner termico e il termosoffiatore.

Alimentazione tramite termosoffiatore.

Pieno controllo della temperatura nei lavori con pezzi termosensibili. HG Scan PRO rileva la temperatura della superficie del pezzo tramite misurazione a raggi infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale in eccesso o in difetto. Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - 300 °C, impostazione a passi di 10 °C.

Per:

Per termosoffiatore HG 2620 E.

Descrizione tecnica

Peso	120 g
Per	HG 2620

Intervallo di rilevamento della temperatura	0 - 300 °C
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Scanner temperatura