

AEG

Smerigliatrice angolare, Modello: WS8-115S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Leggera e potente **smerigliatrice angolare a una mano da 115 mm in forma compatta e maneggevole**, testata ingranaggi girevole in passi di 90°, regolazione rapida del carter, albero M14.

Fornitura:

Inclusi Carter di protezione, set di serraggio e manopola supplementare.

Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	115 mm
Potenza assorbita	800 W
Vibrazione massima a norma EN	4,2 m/s ²
Profondità massima di taglio	28 mm
Denominazione originale prodotto	WS8-115S
Blocco contro il riavvio	sì
Peso	1,9 kg
Campo del numero di giri	12000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Smerigliatrici angolari