



Smerigliatrice angolare, Modello: AGV10125EK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Smerigliatrice angolare compatta e potente di Ø 125 mm.
Con elevata profondità di taglio grazie alla testata ingranaggi piatta in metallo.

- **Cavo di allacciamento da 4 m.**
- **Il bloccaggio dell'albero portamolà consente di sostituire rapidamente il disco.**
- **Regolazione rapida del carter.**
- **Blocco contro il riavvio.**

Smerigliatrice angolare 1000 W / 125 mm, **esecuzione corta.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza "**uomo morto**".

Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	125 mm
Vibrazione massima a norma EN	2,6 m/s ²
Peso	2,2 kg
Blocco contro il riavvio	sì
Potenza assorbita	1000 W
Dispositivo di uomo morto	no

Denominazione originale prodotto	AGV10-125EK
Particolarità	Esecuzione corta
Profondità massima di taglio	33 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	11000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT
Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC