



Smerigliatrice angolare, Modello: AGV17-180



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare 180 mm:

- motore da 1750 W protetto dalla polvere, protezione contro i sovraccarichi, avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Impugnatura supplementare antivibrazioni, funzione anti-kickback e protezione contro il riavvio per una maggiore protezione dell'utilizzatore.
- Sostituzione del disco senza utensili grazie al bloccaggio dell'albero portamola e alla ghiera di serraggio FIXTEC (inclusa).

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare, cavo di allacciamento da 4 m.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1750 W
Peso	3,1 kg
Avvio dolce	sì
Vibrazione massima a norma EN	7,4 m/s ²
Blocco contro il riavvio	sì
Denominazione originale prodotto	AGV17-180XCProTector/ dispositivo uomo morto
Kickback-stop	sì

Profondità massima di taglio	58 mm
Particolarità	Elettronica costante, FIXTEC
Ø Massimo disco	180 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	7600 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC
Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT