

**Smerigliatrice angolare, Modello: 24-180LVI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Classe articolo	03C

Descrizione**Esecuzione:****Potente smerigliatrice angolare da 180 mm:**

- **Potente motore da 2400 W con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.**
- **Massima protezione dell'utilizzatore grazie all'impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.**
- **Maniglia a staffa girevole per rettifica e taglio ottimali.**

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Blocco contro il riavvio	sì
Ø Massimo disco	180 mm
Vibrazione massima a norma EN	5,5 m/s ²
Peso	5,4 kg
Denominazione originale prodotto	GWS 24-180 LVI
Profondità massima di taglio	54 mm
Kickback-stop	sì
Particolarità	Impugnatura a staffa girevole
Potenza assorbita	2400 W

Avvio dolce	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari