



Lampada frontale a LED per l'industria, Denominazione originale prodotto: IH6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081477 IH6
GTIN	4029113561006
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED **per l'industria** per uso professionale.

- **Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.**
- **Fascia fermacapelli lavabile e sostituibile.**

Lampada frontale a LED molto comoda e con compensazione peso ottimizzata. **Regolabile in continuo.**

Nota:

Sui prodotti della „serie i“ il produttore concede, solo in caso di registrazione online, una garanzia di 24 mesi. Alla pagina <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> è descritta la procedura di registrazione online.

Grado di protezione IP: IP X4

Grado di protezione IP: IP X4

Corrente di illuminazione livello 1: 200 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 5 lm

Autonomia livello 1: 4 h

Autonomia livello 2: 60 h

Advanced Focus System (AFS): sì

Descrizione tecnica

Distanza d'illuminazione	20 - 120 m
Denominazione originale prodotto	IH6

Durata	4 - 60 h
Peso	132 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Advanced Focus System (AFS)	sì
In dotazione borsa a tracolla	sì
Tipo di batteria	Micro, AAA
Corrente d'illuminazione	5 - 200 lm
Numero di batterie contenute	3
Ø testa	28 mm
Rapid Focus	sì
Grado di protezione IP	IP X4
Zona ATEX	Nessuno
Composizione chimica	Alcaline manga.
ricaricabile	no
Illuminazione regolabile	sì