

Garant**Punta corta con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, Ø DC h8:
13,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113001 13,5
GTIN	4062406230272
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Punta corta stabile e robusta con **diametro del nocciolo rinforzato**. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Codolo **con 3 superfici di serraggio** per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
Ø codolo 9,5mm.

Descrizione tecnica

Norma	DIN 1897
Lunghezza complessiva L	107 mm
Ø Codolo D _s	9,5 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Nominale D _c	13,5 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	54 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	33,3 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,16 mm/gir,
Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	40 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

