

**Garant**
**Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 11×D, Sistema / Ø Codolo: DM/60**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Classe articolo	29E

**Descrizione**
**Fornitura:**

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing$  codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L<sub>3</sub>.

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 808 mm

Spostamento centrale H corpo base: 10 mm

Campo non serrabile S: 309 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 240 mm

Set di viti di montaggio: 269026 3

**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale H corpo base	10 mm
Sistema	DM
Campo non serrabile S	309 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	240 mm
Set di viti di montaggio	269026 3
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207

Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	808 mm
Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	11xD
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici