

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: GL/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264866, 264870 e 264874.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: GL

Punto di taglio / attacco: 16 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCR

Inserto adatto: CC.. 0602..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 20 mm

Spostamento centrale L_3 : 11 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	15,4 mm
-------------------------	---------

Angolo di registrazione	95 grado
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Punto di taglio / attacco	16 mm
Insero adatto	CC.. 0602..
Vite inserto	269028 38
Sistema	GL
Ø Preforatura minimo D _{min}	20 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 38	269028 38
------------------------------------	-----------