

**Filiere 6g, M: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140330 M5
GTIN	4062406233181
Classe articolo	12K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,8 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 7 mm

**Descrizione tecnica**

Misura del filetto	M5
Passo	0,8 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Ø Esterno	20 mm

Altezza	7 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		