

**Filiere HSS, MF: 24X1,5****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 141070 24X1,5 |
| GTIN | 4062406233556 |
| Classe articolo | 12K |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 55 mm

Altezza: 16 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-----------|
| Passo | 1,5 mm |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |
| Altezza | 16 mm |
| Misura del filetto | M24×1,5 |
| Ø Esterno | 55 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Tipo di filettatura | MF |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |