

Garant**Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 180mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813501 180
GTIN	4062406238995
Classe articolo	81A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. Chiave regolabile cromata. **La scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Descrizione tecnica

Apertura	0 - 40 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Lunghezza della bocca	23 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili