

Garant**Portafiliera con compensazione assiale VDI, Ø Codolo D1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319793 40
GTIN	4062406239855
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo VDI.

Supporto robusto, tutte le superfici funzionali temprate e rettificate. Compensazione assiale a trazione e compressione per la realizzazione di filettature esterne calibrate. Alloggiamento di filiere standard a norma DIN (esecuzione tonda).

Vantaggi:

- **Riduzione dei costi grazie al sistema modulare.**
- **Tutti gli inserti di ricambio sono inseribili nel portautensili.**
- **Adduzione centrale del lubrorefrigerante.**
- **Precisione costante anche con filettature lunghe.**
- **Elevata qualità della filettatura.**

Uso:

Applicazione di filettature esterne mediante filiere. Per l'utilizzo principalmente su torni nonché su fresatrici.

Accessori speciali:

Adattatore per filiere n. art. 319795.

Descrizione tecnica

Compensazione lineare trazione	12 mm
Lunghezza L	73 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40

Compensazione lineare pressione	4 mm
Dimensioni VDI	40
Ø D ₁	40 mm
Ø D ₂	70 mm
Tipo di prodotto	Portafiliera

Accessori

Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M12-M14	319795 M12-M14
Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M10	319795 M10
Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M3-M6	319795 M3-M6
Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M7-M9	319795 M7-M9