

Garant

**Portautensile eco forma B7 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1:
30mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319091 30
GTIN	4062406240721
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
b ₁	100 mm
h ₆	35 mm
h ₁	20 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h ₂	29 mm
h ₅	38 mm
b ₂	65 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI