

Garant

**Portautensile eco forma B7 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1:
40mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319091 40 |
| GTIN | 4062406240738 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ø Codolo d ₁ | 40 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40 |
| h ₁ | 25 mm |
| b ₁ | 118 mm |
| h ₂ | 34 mm |
| h ₅ | 48 mm |
| h ₆ | 42,5 mm |
| l ₂ | 44 mm |
| l ₁ | 22 mm |
| b ₂ | 75,5 mm |
| Forma | B |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |