

**Portautensili per troncatura VDI, altezza lama 26, Ø Codolo d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319148 40
GTIN	2050002040014
Classe articolo	33E

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale.

- **Con doppia dentatura sul codolo VDI per impiego destro o sinistro.**
- **Con spruzzatore sferico per raffreddamento ottimale del tagliente.**
- **Serraggio della lama di troncatura mediante listello di fissaggio.**
- **Regolazione dell'altezza di  $\pm 1$  mm.**

**Uso:**

Per l'impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

**Per:**

DMG Gildemeister CTX.

**Nota:**

Dim. 30-UEK e 40-UEK come esecuzione sopratesta.

**Descrizione tecnica**

Larghezza B <sub>1</sub>	35 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
L <sub>1</sub>	88,5 mm
Altezza H	100 mm

Larghezza B <sub>2</sub>	60 mm
Larghezza B <sub>3</sub>	48 mm
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura con attacco VDI