

Garant

**Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile, 50 mm × 50 m,
Grana: 320**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556970 320 |
| GTIN | 4045197808219 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. **Massima capacità di asportazione e lunga durata.**

Rotolo in pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello e dispenser di alta qualità.

Uso:

Ideale per metallo, legno e vernice.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|------------|
| Grado di finezza | molto fine |
| Profondità distributore | 205 mm |
| Altezza distributore | 205 mm |
| Materiale abrasivo | Corindone |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Larghezza rotoli | 50 mm |
| Lunghezza rotoli | 50 m |
| Attributo del nome del prodotto | 50 mm × 50 m |
| Dispenser integrato | sì |
| Tipo di prodotto | Tessuto abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |