



## Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile, HSK-A 63, Ø di serraggio D1: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307507 10
GTIN	4062406240103
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con foro Balluffchip / RFID.

#### Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

#### Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

#### Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

### Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Filettatura M	M8×1
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Ø Esterno D	50 mm

L <sub>3</sub>	32 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

## Accessori

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 10 mm	343720 10
---	-----------