



## Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile, HSK-A 100, Ø di serraggio D1: 8mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 307517 8      |
| GTIN            | 4062406242053 |
| Classe articolo | 32A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con foro Balluffchip / RFID.

#### Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

#### Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

#### Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

### Descrizione tecnica

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| L <sub>3</sub>           | 26 mm |
| Sporgenza totale Dim. A  | 75 mm |
| Ø Attacco D <sub>1</sub> | 8 mm  |
| Ø Esterno D              | 50 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Filettatura M                              | M6                                |
| Corsa di regolazione V                     | 10 mm                             |
| Ø D <sub>2</sub>                           | 28 mm                             |
| Adattatore                                 | HSK-A 100                         |
| Norma attacco                              | ISO 12164-1                       |
| Norma attacco                              | DIN 69893                         |
| Norma attacco                              | DIN 69882-7                       |
| Forma                                      | A                                 |
| Passaggio interno per LR                   | sì, con max. 80 bar               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HSC                               |
| Foro Balluffchip                           | sì                                |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino idraulico                |

---

## Accessori

|  |          |
|--|----------|
| Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 8 mm | 343720 8 |
|--|----------|