



Nastro adesivo rinforzato, verde oliva, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione. Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Tipo di nastro adesivo: su un lato

Massa adesiva: Gomma naturale

Spessore: 0,3 mm

Descrizione tecnica

Materiale supporto	Tessuto
Finezza del tessuto	59 mesh
Temperatura di immagazzinamento	20 °C

Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	con strappo manuale
Guaina conduttrice presente	no
Elasticità	12,5 %
Spessore	0,3 mm
Durata minima	12 mese
Resistenza alla trazione	5,8 N/mm
Colore	verde
Massa adesiva	Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio	0,33 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	40 °C
Lunghezza	50 m
Larghezza	50 mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Incollare
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Attributo del nome del prodotto	verde oliva
Tipo di prodotto	Nastro adesivo