

**Nastro adesivo rinforzato, rosso, larghezza × lunghezza (mm×m): 38X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione. Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Tipo di nastro adesivo: su un lato

Massa adesiva: Gomma naturale

Spessore: 0,3 mm

Descrizione tecnica

Massa adesiva	Gomma naturale
Lunghezza	25 m
Forza adesiva su acciaio	0,33 N/mm

Durata minima	12 mese
Guaina conduttrice presente	no
Resistenza alla trazione	5,8 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	40 °C
Larghezza	38 mm
Spessore	0,3 mm
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Elasticità	12,5 %
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	con strappo manuale
Colore	rosso
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Incollare
Materiale supporto	Tessuto
Finezza del tessuto	59 mesh
Attributo del nome del prodotto	rosso
Tipo di prodotto	Nastro adesivo