

HOLEX**Nastro adesivo in PCV, rosso, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083794 50X33
GTIN	4062406242428
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).

Nastro di protezione in PVC liscio composto da una pellicola elastica in PVC morbido. Ideale per la protezione di superfici lisce (come ad es. legno, alluminio o vetro).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 3 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Massa adesiva: Gomma naturale

Colore: rosso

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 50 mm

Spessore: 0,13 mm

Descrizione tecnica

Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Resistente ad alte temperature fino a	40 °C

Larghezza	50 mm
Spessore	0,13 mm
Durata dalla data di produzione	12 mese
Particolarità	flessibile
Forza adesiva su acciaio	0,11 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Resistenza alla trazione	1,67 N/mm
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Incollare
Colore	rosso
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Elasticità	120 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Lunghezza	33 m
Massa adesiva	Gomma naturale
Attributo del nome del prodotto	rosso
Tipo di prodotto	Nastro adesivo