



## Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300225 32
GTIN	4062406242688
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per il lubrorefrigerante. Non richiudibili.**

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

### Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Ø Esterno D	72 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD

Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm	309900 32
--	-----------