

**HOLEX****Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300255 6
GTIN	4062406242787
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per il lubrorefrigerante. Non richiudibili.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø Esterno D	25 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD

Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm	309900 6
---	----------