

**Mandrino portautensili forma AD, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300277 25
GTIN	4062406242947
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	25
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø Attacco D ₁	25 mm
Ø Esterno D	65 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 25 mm	309900 25
--	-----------